



Trapano avvitatore a percussione a batteria, Modello: M18FPD3-5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070110 M18FPD3-5
GTIN	4058546376543
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

- **Potente trapano avvitatore a percussione a batteria a due velocità con regolazione di coppia in più posizioni.**
- **Batterie agli ioni di litio Red REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.**
- **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con blocco mandrino stesso.**
- **Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.**
- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
- **Motore senza spazzole POWERSTATE™ (esclusa Dim. M18BPD4) per la massima resa. Livello minimo di usura e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard.**
- **Elettronica REDLINK PLUS™: protezione contro i sovraccarichi e gestione della potenza.**

Trapano avvitatore a percussione a batteria con coppia elevata di 158 Nm e una lunghezza di soli 175 mm.

Fornitura:

Incluse 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie, valigetta di trasporto (custodia HD) e clip da cintura.

Nota:

Batterie e caricabatterie adatti disponibili a partire dal n. art. 073814 – 073816, 073827 e 073840.

Per il modulo per tracking Bluetooth adatto vedi il n. art. 070103 BTT-1.

Descrizione tecnica

Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Peso	2,2 kg
Coppia massima	158 Nm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	16 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero massimo giri 2 velocità	2100 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	1,85 m/s ²
Struttura del motore	FUEL™
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	11,3 m/s ²
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 500 min ⁻¹
Capacità batteria	5 Ah
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Numero di batterie contenute	2
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Ø Massimo punta elicoidale per legno	89 mm
Tensione batteria	18 V
Denominazione originale prodotto	M18FDP3-502X
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	16 mm
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione

Accessori

Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18

073816 MB18