



Trapano avvitatore a batteria senza batteria né caricabatterie, Modello: M18FDD3-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070211 M18FDD3-2
GTIN	4058546376567
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE – Trapani avvitatori a batteria Potenti trapani avvitatori a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con **controllo monocella** e **indicazione dello stato di carica**. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** per garantire una lunga durata. **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC** con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo. Modello di punta FUEL™ con **motore POWERSTATE™ senza spazzole** per la massima resa. **Usura minima** e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard. L'elevata efficienza e l'aumentata capacità della batteria consentono **durate più lunghe fino al doppio** (rispetto alle altre tecnologie agli ioni di litio). **Elettronica REDLINK PLUS™** – gestione straordinaria della potenza:

- **Con comunicazione integrata macchina di propulsione – batteria.**
- **Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.**

Fornitura:

Versione **senza batteria, caricabatterie**. Inclusa valigetta di trasporto. Inclusa impugnatura supplementare per un supporto più agevole della coppia.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073816, n. art. 073827 e n. art. 073840.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri 1 velocità	0 - 550 min ⁻¹
Peso	1,4 kg
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tensione batteria	18 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Numero massimo giri 2 velocità	2100 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per legno	89 mm
Denominazione originale prodotto	M18 FDD3
Coppia massima duro	158 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	16 mm
Numero di batterie contenute	0
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Capacità batteria	2 Ah
Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s ²
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	18 V, 2 velocità, FIXTEC
USP2	senza batteria, in valigetta di trasporto, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13