

**Avvitatore a cricchetto a batteria, esecuzione lunga, Modello: M12FHIR14L****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070234 M12FHIR14L
GTIN	4058546410759
Classe articolo	03L

**Descrizione****Esecuzione:**

L'avvitatore a cricchetto a batteria ad alta velocità a **esecuzione lunga** consente un accesso migliore agli spazi ristretti.

· **Elettronica REDLINK™ PLUS e motore senza spazzole POWERSTATE™**

**Fornitura:**

**Senza batteria e caricabatterie.**

**Nota:**

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073814 e n. art. 073839.

**Descrizione tecnica**

Portautensile	Quadro da 1/4 pollici
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Peso	1,1 kg
Tensione batteria	12 V
Utilizzo tipico	Strong

Coppia massima duro	47 Nm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute	0
Vibrazione massima a norma EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Forma	Avvitatore a cricchetto
Denominazione originale prodotto	M12FHIR14LR
Tipo di prodotto	Avvitatori