

# AEG

## Avvitatori a massa battente, Modello: BSS18S12BL



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074016 BSS18S12BL
GTIN	4058546403454
Classe articolo	07A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Potente avvitatore a percussione a batteria da 18 V con portautensili con attacco quadro da 1/2 pollice.

- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
- **Impugnatura con rivestimento morbido.**
- **Gancio da cintura.**
- **Motore Subcompact senza spazzole.**
- **Struttura estremamente compatta.**

#### Fornitura:

Senza batteria né caricabatterie, nella confezione.

#### Nota:

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 073846– 073848. Starter set a batteria disponibile al n. art. 073844.

### Descrizione tecnica

Utilizzo tipico	Strong
Coppia massima	280 Nm

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	AEG modello AS 18 V
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Denominazione originale prodotto	BSS18S12BL
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di colpi	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Tipo di batteria	Ioni di litio
Peso	1 kg
Tensione batteria	18 V
Numero di batterie contenute	0
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente