

AEG

Avvitatori a massa battente, Modello: BSS18C12ZC



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074016 BSS18C12ZC
GTIN	4058546413637
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Potente avvitatore a percussione a batteria da 18 V con portautensili con attacco quadro da 1/2 pollice.

- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
- **Impugnatura con rivestimento morbido.**
- **Gancio da cintura.**

Fornitura:

Senza batteria né caricabatterie, nella confezione.

Nota:

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 073846– 073848. Starter set a batteria disponibile al n. art. 073844.

Descrizione tecnica

Dimensione portautensile	1/2 pollici
Tensione batteria	18 V
Tipo di batteria	Ioni di litio

Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Numero di colpi	0 - 3100 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	BSS18C12ZC
Coppia massima	410 Nm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	AEG modello AS 18 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Utilizzo tipico	Strong
Peso	3 kg
Numero di batterie contenute	0
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente