

AEG

Trapano avvitatore a percussione compatto a batteria, Modello: BSB18SBL2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070115 BSB18SBL2
GTIN	4058546403423
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità, con motore senza spazzole.

- **Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.**
- **Trasmissione in metallo a 2 velocità con meccanismo a percussione commutabile per forare su metallo, pietra e muratura.**
- **Regolazione della coppia a più fasi e mandrino rimovibile.**

Pratico e prestante trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V "Sub-Compact".

Fornitura:

Senza batteria né caricabatterie, nella confezione.

Nota:

Per individuare batterie adatte vedi n. art. 073846 - 073848, per caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073841 e 073844.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri 1 velocità	0 - 500 min ⁻¹
Tipo di batteria	Ioni di litio

Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	13 mm
Peso	1,7 kg
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute	0
Coppia massima duro	65 Nm
Denominazione originale prodotto	BSB18SBL2-0
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	AEG modello AS 18 V
Coppia massima morbido	32 Nm
Tensione batteria	18 V
Struttura del motore	Senza spazzole
Numero massimo giri 2 velocità	1700 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	< 2,5 m/s ²
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Imballaggio	Valigetta (HD=Heavy Duty)
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	40 mm