

AEG

Martello combinato a batteria, Modello: BBH18BL2-5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	075535 BBH18BL2-5
GTIN	4058546417109
Classe articolo	07A

Descrizione

Esecuzione:

- **Martello combinato a batteria da 18 V senza spazzole con robusta scatola degli ingranaggi in metallo e portautensili SDS plus.**
- **Giunto di sicurezza.**
- **Dispositivo di esclusione della percussione per la foratura di legno e metalli.**
- **Arresto della rotazione per lavori di perforazione di lieve entità.**
- **Impugnatura con sistema antivibrazioni.**

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio da 18 V / 5,0 Ah, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Descrizione tecnica

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	AEG modello AS 18 V
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	26 mm

Capacità batteria	5 Ah
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Portautensile forma	SDS Plus
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di colpi massimo	5000 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	BBH18BL2
Energia d'urto	2,5 J
Ø Massimo punta elicoidale per legno	30 mm
Vibrazione massima a norma EN	18,3 m/s ²
Numero di batterie contenute	2
Tensione batteria	18 V
Peso	3 kg
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 1500 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Martello perforatore