

metabo**Trapano avvitatore a percussione con batteria agli ioni di litio, Modello: SB18LTXBLI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070121 SB18LTXBLI
GTIN	4061792187849
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:****Trapano avvitatore a percussione a batteria con motore senza spazzole e trasmissione a due velocità.**

Scegli tra una dotazione completa con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la macchina senza accessori in confezione di cartone, se si è già in possesso delle batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente.

Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Altri dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED e il pratico gancio da cintura, garantiscono un comfort persino maggiore durante le proprie mansioni. Tutti i modelli LT e LTX sono dotati di un meccanismo a percussione ad alte prestazioni per ottenere la massima potenza di perforazione su pietra e muratura. La modalità a impulsi della classe LTX risulta essere particolarmente efficace in caso di viti bloccate o nella foratura su superfici lisce.

Per le applicazioni più difficili consigliamo i modelli senza spazzole, immediatamente riconoscibili dalla denominazione "BL". Sono inoltre dotati di una protezione termica contro i sovraccarichi, che protegge il motore dal surriscaldamento.

- **Trapano avvitatore a percussione a batteria con la massima potenza per le applicazioni più difficili.**
- **Modalità a impulsi attivabile per svitare viti bloccate e forare su superfici lisce.**

- **Precision Stop: giunto di coppia elettronico con precisione aumentata per i lavori delicati che richiedono accuratezza.**
- **Disattivazione elettronica di sicurezza: nessun effetto kickback durante il bloccaggio della punta, per un'elevata protezione dell'utente.**
- **Luce da lavoro a LED integrata con funzione di luminescenza residua per una luminosità ottimale nell'area di lavoro.**
- **Con pratico gancio da cintura e portabit, fissabile a scelta a destra o a sinistra.**
- **Molti marchi, un unico sistema a batteria: questo prodotto può essere abbinato a tutti gli accumulatori e caricabatterie da 18 V dei marchi CAS.**

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiprodotto.

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Inclusi mandrino autoserrante, 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e metaBox.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Coppia massima duro	130 Nm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Coppia massima morbido	65 Nm
Imballaggio	Metabox
Peso con batteria	2,5 kg
Denominazione originale prodotto	SB 18 LTX BL I
Numero di giri/min. a vuoto	0
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 2000
Capacità batteria	4 Ah
Peso senza batteria	1,8 kg
Ø Massimo punta elicoidale per legno	68 mm
Struttura del motore	senza spazzole
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	16 mm
Tensione batteria	18 V

Numero di batterie contenute	2
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore a percussione