

**metabo****Trapano avvitatore a percussione con batteria agli ioni di litio, Modello: SB18LTBL****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070121 SB18LTBL
GTIN	4007430334718
Classe articolo	03D

**Descrizione****Esecuzione:****Trapano avvitatore a percussione a batteria con motore senza spazzole e trasmissione a due velocità.**

Scegli tra una dotazione completa con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la macchina senza accessori in confezione di cartone, se si è già in possesso delle batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente.

Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Altri dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED e il pratico gancio da cintura, garantiscono un comfort persino maggiore durante le proprie mansioni. Tutti i modelli LT e LTX sono dotati di un meccanismo a percussione ad alte prestazioni per ottenere la massima potenza di perforazione su pietra e muratura. La modalità a impulsi della classe LTX risulta essere particolarmente efficace in caso di viti bloccate o nella foratura su superfici lisce.

Per le applicazioni più difficili consigliamo i modelli senza spazzole, immediatamente riconoscibili dalla denominazione "BL". Sono inoltre dotati di una protezione termica contro i sovraccarichi, che protegge il motore dal surriscaldamento.

- **Trapano avvitatore a percussione a batteria con un'ottima potenza per le applicazioni più complesse.**
- **Meccanismo a percussione ad alte prestazioni per ottenere i migliori risultati di lavoro.**

- **Luce da lavoro integrata per illuminare l'area di lavoro.**
- **Con pratico gancio da cintura e portabit, fissabile a scelta a destra o a sinistra.**
- **Accumulatori LiHD per garantire prestazioni ottimali nonché autonomia e durata estremamente elevate.**
- **Molti marchi, un unico sistema a batteria: questo prodotto può essere abbinato a tutti gli accumulatori e caricabatterie da 18 V dei marchi CAS.**

**Vantaggi:**

**Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiprodotto.**

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

**Fornitura:**

Inclusi mandrino autoserrante, 2x batterie LiHD, caricabatterie e metaBox.

**Nota:**

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

## Descrizione tecnica

Tensione batteria	18 V
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 600
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 2100
Numero di batterie contenute	2
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	13 mm
Coppia massima duro	75 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	38 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di batteria	Ioni di litio
Struttura del motore	senza spazzole
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Denominazione originale prodotto	SB 18 LT BL
Coppia massima morbido	34 Nm
Capacità batteria	4 Ah
Peso senza batteria	1,2 kg
Imballaggio	Metabox

Peso con batteria	1,8 kg
Utilizzo tipico	Strong
Numero di colpi massimo	31950 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore a percussione