

metabo**Trapano avvitatore a percussione a batteria senza batteria, Modello: SB18LTBL****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070122 SB18LTBL
GTIN	4007430302359
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:****Trapano avvitatore a percussione a batteria con motore senza spazzole e trasmissione a due velocità.**

Scegli tra una dotazione completa con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la macchina senza accessori in confezione di cartone, se si è già in possesso delle batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente.

Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Altri dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED e il pratico gancio da cintura, garantiscono un comfort persino maggiore durante le proprie mansioni. Tutti i modelli LT e LTX sono dotati di un meccanismo a percussione ad alte prestazioni per ottenere la massima potenza di perforazione su pietra e muratura. La modalità a impulsi della classe LTX risulta essere particolarmente efficace in caso di viti bloccate o nella foratura su superfici lisce.

Per le applicazioni più difficili consigliamo i modelli senza spazzole, immediatamente riconoscibili dalla denominazione "BL". Sono inoltre dotati di una protezione termica contro i sovraccarichi, che protegge il motore dal surriscaldamento.

- **Trapano avvitatore a percussione a batteria con un'ottima potenza per le applicazioni più complesse.**
- **Meccanismo a percussione ad alte prestazioni per ottenere i migliori risultati di lavoro.**

- **Luce da lavoro integrata per illuminare l'area di lavoro.**
- **Con pratico gancio da cintura e portabit, fissabile a scelta a destra o a sinistra.**
- **Molti marchi, un unico sistema a batteria: questo prodotto può essere abbinato a tutti gli accumulatori e caricabatterie da 18 V dei marchi CAS.**

Vantaggi:**Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.**

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Inclusi mandrino autoserrante e senza batteria, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Peso senza batteria	1,2 kg
Tensione batteria	18 V
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	13 mm
Imballaggio	Metabox
Tipo di batteria	Ioni di litio
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 600
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 2100
Struttura del motore	senza spazzole
Utilizzo tipico	Strong
Denominazione originale prodotto	SB 18 LT BL
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 mm
Numero di batterie contenute	0
Coppia massima duro	75 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	38 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Coppia massima morbido	34 Nm
Numero di colpi massimo	31950 min ⁻¹

Tipo di prodotto

Trapano avvitatore a percussione