



Termometro senza sonda, Modello: 925



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474111 925
GTIN	4029547025778
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:

Compatto strumento di misura con connessione all'app per una misurazione semplice, rapida e precisa della temperatura nel settore industriale e nel commercio.

Fornitura:

Inclusi 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, certificato di collaudo, tipo TE, sensore K, borsa di trasporto.

Descrizione tecnica

Larghezza	60 mm
Denominazione originale prodotto	925
Errore massimo	$\pm 0,5 + 0,3\%$ del valore di misura (da -50 a 1000 °C) °C
Intervallo di misurazione temperatura (sonda tipo K)	-50 - 1000 °C
Numero di batterie contenute	3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6

Altezza	28 mm
Lunghezza	135 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Risoluzione	0,1 / 1 (da +500) °C
Taratura	I8
Tipo di prodotto	Termometro

Servizi

Rapporto di taratura Display della temperatura Numero ingressi 1	027500 1
Certificato DAkkS Display della temperatura Numero ingressi 1	027510 1

Accessori

Sonda tipo K Modello OF	474120 OF
"Telo protettivo" Top Safe per n. art. 474111 Per modello 925	474112 925
Sonda tipo K Modello EF	474120 EF