

# mato

## Pompa manuale per taniche20/30



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	084356 20/30
GTIN	84132000
Classe articolo	08H

### Descrizione

**Esecuzione:**

Pompa manuale in plastica universale per taniche per il convogliamento di lubrorefrigeranti concentrati, diluenti, solventi, antigelo, ecc. Asta del pistone in acciaio inossidabile. Adatto per taniche in plastica da 20-30 l.

**Per:**

Oli da taglio: n. art. 084210 Dim. 20, 084220 Dim. 20. Lubrorefrigeranti e oli per rettificazione concentrati ad alta resa: n. art. 084241 Dim. 20, n. art. 084260 Dim. 20, n. art. 084265 Dim. 20, n. art. 084270 Dim. 20.

**Fornitura:**

Pompa di sollevamento per taniche, tubo flessibile in plastica da 2 m con guaina sull'estremità, tubo flessibile di alimentazione in PVC da 2 m con guaina sull'estremità e adattatore di collegamento per taniche con filettatura esterna DIN 61.

Potenza di alimentazione per corsa: 0,25 l

### Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	KLP-C 25
Potenza di alimentazione per corsa	0,25 l

Tipo di prodotto

Pompa a barile

---

**Accessori**

Lubrorefrigerante concentrato ad alta resa Plus Contenuto 20 l

084260 20

Olio da taglio ad alte prestazioni senza cloro Alpha 93 Contenuto 20 l

084210 20

Lubrorefrigerante concentrato ad alta resa HPC VEG Contenuto 20 l

084265 20

Lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni e olio per segare CBF Contenuto 20 l

084241 20

Olio per rettifica concentrato ad alta resa Contenuto 20 l

084270 20

Olio da taglio ad alte prestazioni denso, senza cloro DAR 50 Visco Contenuto 20 l

084220 20