

FLUKE.

**Multimetro, Modello: 115****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473322 115
GTIN	095969344814
Classe articolo	47H

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo in plastica ergonomico con custodia integrata. Ampio display LCD per facilitare la leggibilità. Affidabile e di facile utilizzo – **messaggio di allarme in caso di cavi non correttamente collegati**. Ideale per l'impiego nell'assistenza mobile grazie alla sua semplicità di utilizzo.

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Uso:**

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica, per la massima sicurezza e funzioni supplementari in numerosi tipi di applicazione.

**Norma:**

**IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1**

**Fornitura:**

Inclusi batteria 081561 6LR61, cavi con puntali e cappucci isolanti rimovibili.

**Descrizione tecnica**

Metodo di misura	TRUE RMS
------------------	----------

Display retroilluminato	no
Prova di continuità	sì
Grado di protezione IP	IP 67
Resistenza	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Tensione continua DC	0,1 mV – 600 V
Capacità	1 nF – 1 mF
Categoria di sovratensione	CAT III 600 V
Visualizzazione massima	6000
Corrente alternata AC	0,1 mA – 10 A
Numero di batterie contenute	1
Frequenza	0,01 Hz – 50 kHz
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Controllo diodi	sì
Tensione alternata AC	0,1 mV – 600 V
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 6LR61
Corrente continua DC	0,1 mA – 10 A
Precisione base	0,05 %
Taratura	I3
Tipo di prodotto	Tester

## Servizi

Taratura DAkkSMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3	027010 3
Rapporto di taraturaMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3	027000 3

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali 6LR61	081561 6LR61
--	--------------