

FLUKE.

Multimetro, Modello: 87VMAX**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473322 87VMAX
GTIN	095969926287
Classe articolo	47H

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo in plastica ergonomico con custodia integrata. Ampio display LCD per facilitare la leggibilità. Affidabile e di facile utilizzo – **messaggio di allarme in caso di cavi non correttamente collegati**. Ulteriore retroilluminazione a LED e misurazione della temperatura. Il robusto multimetro può resistere a cadute fino a 4 metri. Grado di protezione IP67. Completamente impermeabile e antipolvere.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa da contatto

Uso:

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica, per la massima sicurezza e funzioni supplementari in numerosi tipi di applicazione.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Fornitura:

Inclusi batteria 081561 6LR61, cavi con puntali e cappucci isolanti rimovibili. Incluso sensore di temperatura.

Descrizione tecnica

Categoria di sovratensione	CAT III 1000 V
Categoria di sovratensione	CAT IV 600 V
Resistenza	0,1 Ω – 50 M Ω
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Taratura	I7
Taratura	I3
Corrente continua DC	0,1 μ A – 10 A
Display retroilluminato	sì
Controllo diodi	sì
Visualizzazione massima	6000
Tensione alternata AC	0,1 mV – 1.000 V
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 6LR61
Prova di continuità	sì
Tensione continua DC	0,1 mV – 1.000 V
Temperatura	-200 - 1090 °C
Frequenza	0,05 Hz – 200 kHz
Precisione base	0,05 %
Numero di batterie contenute	1
Corrente alternata AC	0,1 μ A – 10 A
Metodo di misura	TRUE RMS
Denominazione originale prodotto	87V
Grado di protezione IP	IP 67
Capacità	0,01 nF – 10 mF
Tipo di prodotto	Tester

Servizi

Rapporto di taraturaMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3

027000 3

027010 3

Taratura DAkkSMultimetri digitali Numero delle posizioni decimali 3

Accessori

Cavi con puntali Ø Puntali di misura 1 mm	473318 1
Cavi con puntali Ø Puntali di misura 2 mm	473318 2
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali 6LR61	081561 6LR61
Borsa di trasporto C150 Modello F	473337 F
Dispositivo di sospensione magnetico Modello TPAK	473329 TPAK