

**metabo****Avvitatore a percussione a batteria (inclusa batteria LiHD), Modello: 18LTX300****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	074060 18LTX300
GTIN	4007430333292
Classe articolo	03D

**Descrizione****Esecuzione:****Coppia elevata per applicazioni di avvitamento complicate.**

Gli avvitatori a percussione a batteria della classe LTX sono disponibili a scelta con una coppia massima di 300 Nm, 800 Nm o 1750 Nm. Perfetti per lavori di avvitatura ad alta intensità di potenza in tutte le gamme di prestazioni. Sono inoltre dotati di una modalità APS (Automatic Power Shift):

- **Allentamento in modalità APS: impedisce la caduta della vite/del dado riducendo automaticamente il numero di giri dopo l'allentamento.**
- **Avvitamento in modalità APS: impedisce una rotazione eccessiva della vite/del dado mediante spegnimento automatico dopo il primo colpo.**

Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Ulteriori dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED, garantiscono un comfort persino maggiore durante le proprie mansioni.

- **Avvitatore a percussione a batteria versatile e compatto con quadro esterno da 1/2 pollice e 300 Nm.**
- **Esclusivo motore Metabo senza spazzole per un rapido avanzamento del lavoro e la massima efficienza in qualsiasi applicazione.**
- **Lavoro a rimbalzo ridotto con una coppia molto elevata.**

- **Dodici livelli di numero di giri e coppia per un'ampia gamma di applicazioni.**
- **Luce da lavoro integrata per illuminare la postazione di lavoro.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in alluminio pressofuso per una dissipazione termica e una durata ottimali.**
- **Con pratico gancio da cintura, fissabile a scelta a destra o a sinistra.**
- **Accumulatori LiHD per garantire prestazioni ottimali nonché autonomia e durata estremamente elevate.**

**Vantaggi:**

**Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.**

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

**Fornitura:**

Inclusi 2x batterie LiHD, caricabatterie e metaBOX.

**Nota:**

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

## Descrizione tecnica

Peso senza batteria	1,1 kg
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Momento di scollamento massimo	480 Nm
Livelli di coppia	12
Tipo di batteria	Ioni di litio
Coppia massima	300 Nm
Capacità batteria	4 Ah
Numero di batterie contenute	2
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Imballaggio	Metabox
Struttura del motore	senza spazzole
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Tensione batteria	18 V
Portautensile	Quadro esterno
Denominazione originale prodotto	SSW 18 LTX 300 BL
Numero di colpi massimo	3750 min <sup>-1</sup>

Peso con batteria	1,7 kg
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 2650 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Avvitatori a percussione