

**melabo****Avvitatore a percussione a batteria (inclusa batteria LiHD), Modello: 18LTX1750****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	074060 18LTX1750
GTIN	4061792202429
Classe articolo	03D

**Descrizione****Esecuzione:****Coppia elevata per applicazioni di avvitamento complicate.**

Gli avvitatori a percussione a batteria della classe LTX sono disponibili a scelta con una coppia massima di 300 Nm, 800 Nm o 1750 Nm. Perfetti per lavori di avvitatura ad alta intensità di potenza in tutte le gamme di prestazioni. Sono inoltre dotati di una modalità APS (Automatic Power Shift):

- **Allentamento in modalità APS: impedisce la caduta della vite/del dado riducendo automaticamente il numero di giri dopo l'allentamento.**
- **Avvitamento in modalità APS: impedisce una rotazione eccessiva della vite/del dado mediante spegnimento automatico dopo il primo colpo.**

Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Ulteriori dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED, garantiscono un comfort persino maggiore durante le proprie mansioni.

- **Avvitatore a percussione a batteria estremamente potente con quadro esterno da 3/4 pollice e 1750 Nm.**
- **Esclusivo motore Metabo senza spazzole per un rapido avanzamento del lavoro e la massima efficienza in qualsiasi applicazione.**
- **Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento.**

- **Molto efficiente per applicazioni di avvvitamento difficili.**
- **Lavoro a rimbalzo ridotto con una coppia molto elevata.**
- **Dodici livelli di numero di giri/coppia per un'ampia gamma di applicazioni.**
- **Luce da lavoro integrata per illuminare l'area di lavoro.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in alluminio pressofuso per una dissipazione termica e una durata ottimali.**
- **Accumulatori LiHD per garantire prestazioni ottimali nonché autonomia e durata estremamente elevate.**

**Vantaggi:**

**Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiprodotto.**

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

**Fornitura:**

Inclusi 2x batterie LiHD, caricabatterie e metaBOX.

**Nota:**

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

## Descrizione tecnica

Momento di scollamento massimo	2100 Nm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Livelli di coppia	12
Dimensione portautensile	3/4 pollici
Coppia massima	1750 Nm
Peso senza batteria	3 kg
Denominazione originale prodotto	SSW 18 LTX 1750 BL
Tensione batteria	18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Capacità batteria	5,5 Ah
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Struttura del motore	senza spazzole
Numero di batterie contenute	2
Imballaggio	Metabox
Portautensile	Quadro esterno

Numero di colpi massimo	2450 min <sup>-1</sup>
Peso con batteria	4 kg
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 1650 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Avvitatori a percussione