

metabo**Avvitatore a percussione senza batteria, Modello: 18LTX1750****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	074061 18LTX1750
GTIN	4061792202450
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:****Coppia elevata per applicazioni di avvitamento complicate.**

Gli avvitatori a percussione a batteria della classe LTX sono disponibili a scelta con una coppia massima di 300 Nm, 800 Nm o 1750 Nm. Perfetti per lavori di avvitatura ad alta intensità di potenza in tutte le gamme di prestazioni. Sono inoltre dotati di una modalità APS (Automatic Power Shift):

- **Allentamento in modalità APS: impedisce la caduta della vite/del dado riducendo automaticamente il numero di giri dopo l'allentamento.**
- **Avvitamento in modalità APS: impedisce una rotazione eccessiva della vite/del dado mediante spegnimento automatico dopo il primo colpo.**

Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Ulteriori dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED, garantiscono un comfort persino maggiore durante le proprie mansioni.

- **Avvitatore a percussione a batteria estremamente potente con quadro esterno da 3/4 pollice e 1750 Nm.**
- **Esclusivo motore Metabo senza spazzole per un rapido avanzamento del lavoro e la massima efficienza in qualsiasi applicazione.**
- **Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento.**
- **Molto efficiente per applicazioni di avvitamento difficili.**

- **Lavoro a rimbalzo ridotto con una coppia molto elevata.**
- **Dodici livelli di numero di giri/coppia per un'ampia gamma di applicazioni.**
- **Luce da lavoro integrata per illuminare l'area di lavoro.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in alluminio pressofuso per una dissipazione termica e una durata ottimali.**

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Senza batteria, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	0
Livelli di coppia	12
Dimensione portautensile	3/4 pollici
Coppia massima	1750 Nm
Struttura del motore	senza spazzole
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Tensione batteria	18 V
Imballaggio	Metabox
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Portautensile	Quadro esterno
Momento di scollamento massimo	2100 Nm
Denominazione originale prodotto	SSW 18 LTX 1750 BL
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Peso senza batteria	3 kg
Numero di colpi massimo	2450 min ⁻¹
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 1650 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Avvitatori a percussione

