

metabo**Avvitatore a percussione senza batteria, Modello: 18LTX800****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	074061 18LTX800
GTIN	4061792228733
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:****Coppia elevata per applicazioni di avvitamento complicate.**

Gli avvitatori a percussione a batteria della classe LTX sono disponibili a scelta con una coppia massima di 300 Nm, 800 Nm o 1750 Nm. Perfetti per lavori di avvitatura ad alta intensità di potenza in tutte le gamme di prestazioni. Sono inoltre dotati di una modalità APS (Automatic Power Shift):

- **Allentamento in modalità APS: impedisce la caduta della vite/del dado riducendo automaticamente il numero di giri dopo l'allentamento.**
- **Avvitamento in modalità APS: impedisce una rotazione eccessiva della vite/del dado mediante spegnimento automatico dopo il primo colpo.**

Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Ulteriori dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED, garantiscono un comfort persino maggiore durante le proprie mansioni.

- **Potente avvitatore a percussione a batteria con quadro esterno da 1/2 pollice e 800 Nm.**
- **Esclusivo motore Metabo senza spazzole per un rapido avanzamento del lavoro e la massima efficienza in qualsiasi applicazione.**
- **Coppia elevata con al contempo una struttura particolarmente maneggevole.**
- **Molto efficiente per applicazioni di avvitamento difficili.**
- **Lavoro a rimbalzo ridotto con una coppia molto elevata.**

- **Dodici livelli di numero di giri/coppia per un'ampia gamma di applicazioni.**
- **Luce da lavoro integrata per illuminare l'area di lavoro.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in alluminio pressofuso per una dissipazione termica e una durata ottimali.**
- **Con pratico gancio da cintura, fissabile a scelta a destra o a sinistra.**

Vantaggi:**Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiprodotto.**

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Senza batteria, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	SSW 18 LTX 800 BL
Momento di scollamento massimo	1200 Nm
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Numero di batterie contenute	0
Tensione batteria	18 V
Livelli di coppia	12
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Metabox
Coppia massima	800 Nm
Peso senza batteria	1,95 kg
Tipo di batteria	Ioni di litio
Struttura del motore	senza spazzole
Portautensile	Quadro esterno
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Numero di colpi massimo	3300 min ⁻¹
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 2575 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Avvitatori a percussione

