



Armadio guardaroba con zoccolo e maniglia girevole di sicurezza, Numero di armadietti: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949613 2
GTIN	4067263642640
Classe articolo	92S

Descrizione

Esecuzione:

Armadio guardaroba con larghezza armadietto di 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Anta con fori di aerazione quadrati e cornice per etichette. Con zoccolo.

Con maniglia girevole di sicurezza, chiusura mediante lucchetto (non compreso nella fornitura).

Sistema di aerazione: l'entrata dell'aria nella parte posteriore del piano assicura una buona aerazione e lascia l'armadio asciutto. L'entrata dell'aria negli armadi speciali avviene tramite le aperture sopra lo zoccolo arretrato.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Numero di appendiabiti	1
Larghezza	600 mm
Profondità	500 mm
cad. Armadietto profondità utile	477 mm
Pannello di copertura obliquo	no
Frontalini armadio	con anta battente in lamiera
Norma	DIN 4547
cad. Armadietto per abiti altezza utile	1420 mm
cad. Armadietto larghezza utile	240 mm
Larghezza ripiano	298 mm
Esecuzione struttura portante	Zoccoli
Altezza	1950 mm
Per lucchetto con Ø staffa fino a	6 mm
Fessura di aerazione sportello	sì
Numero di ripiani fissi	1
Targhetta per nome	no
Numero di armadietti	2
Possibilità di verniciatura speciale	no
Profondità ripiano	477 mm
cad. Ripiano caschi altezza utile	328 mm
Peso	38 kg
Per lucchetto	sì
Esecuzione serratura	Maniglia girevole di sicurezza
Spessore del materiale	0,8 mm
Angolo di apertura sportello	110 grado
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

