



Armadio guardaroba con tettuccio obliquo, zoccolo e serratura a cilindro DOM, Numero di armadietti: 2

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 949630 2 |
| GTIN | 4067263642732 |
| Classe articolo | 92S |

Descrizione

Esecuzione:

Armadio guardaroba con tettuccio obliquo che impedisce l'appoggio di oggetti. Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Anta con fori di aerazione quadrati e cornice per etichette.

Con serratura a cilindro DOM di alta qualità.

Con zoccolo.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

| | |
|---|---------|
| Numero di appendiabiti | 1 |
| cad. Armadietto per abiti altezza utile | 1420 mm |
| Altezza davanti | 1950 mm |
| cad. Armadietto larghezza utile | 240 mm |
| Profondità ripiano | 477 mm |
| Numero di armadietti | 2 |
| Fessura di aerazione sportello | sì |
| Profondità | 500 mm |

| | |
|---|------------------------------|
| Esecuzione struttura portante | Zoccoli |
| Possibilità di verniciatura speciale | no |
| Larghezza | 600 mm |
| Pannello di copertura obliquo | sì |
| Peso | 42 kg |
| Frontalini armadio | Porta battente in lamiera |
| cad. Ripiano caschi con pannello di copertura obliquo con altezza utile | 328 mm |
| Norma | DIN 4547 |
| Larghezza ripiano | 298 mm |
| Esecuzione serratura | Serratura a cilindro |
| Numero di ripiani fissi | 1 |
| cad. Armadietto profondità utile | 477 mm |
| Altezza dietro | 2180 mm |
| Spessore del materiale | 0,8 mm |
| Angolo di apertura sportello | 110 grado |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Tipo di prodotto | Armadio guardaroba |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 001 | 950050 001 |
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 002 | 950050 002 |
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003 | 950050 003 |
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 004 | 950050 004 |

| | |
|--|------------|
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 005 | 950050 005 |
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 006 | 950050 006 |
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 007 | 950050 007 |
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 008 | 950050 008 |
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 009 | 950050 009 |
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 010 | 950050 010 |
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 011 | 950050 011 |
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 012 | 950050 012 |
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 013 | 950050 013 |
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 014 | 950050 014 |
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 015 | 950050 015 |
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 016 | 950050 016 |
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 017 | 950050 017 |
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 018 | 950050 018 |
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 019 | 950050 019 |
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 020 | 950050 020 |
| Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 021 | 950050 021 |
| | 950050 022 |

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 022

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 023

950050 023

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 024

950050 024

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 025

950050 025

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 026

950050 026

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 027

950050 027

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 028

950050 028

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 029

950050 029

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 030

950050 030

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 031

950050 031

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 032

950050 032

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 033

950050 033

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 034

950050 034

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 035

950050 035

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 036

950050 036

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 037

950050 037

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 038

950050 038

950050 039

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 039

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 040

950050 040

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 041

950050 041

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 042

950050 042

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 043

950050 043

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 044

950050 044

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 045

950050 045

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 046

950050 046

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 047

950050 047

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 048

950050 048

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 049

950050 049

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 050

950050 050

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 051

950050 051

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 052

950050 052

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 053

950050 053

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 054

950050 054

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 055

950050 055

950050 056

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 056

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 057

950050 057

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 058

950050 058

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 059

950050 059

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 060

950050 060

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 061

950050 061

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 062

950050 062

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 063

950050 063

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 064

950050 064

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 065

950050 065

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 066

950050 066

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 067

950050 067

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 068

950050 068

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 069

950050 069

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 070

950050 070

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 071

950050 071

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 072

950050 072

950050 073

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 073

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 074

950050 074

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 075

950050 075

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 076

950050 076

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 077

950050 077

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 078

950050 078

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 079

950050 079

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 080

950050 080

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 081

950050 081

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 082

950050 082

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 083

950050 083

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 084

950050 084

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 085

950050 085

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 086

950050 086

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 087

950050 087

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 088

950050 088

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 089

950050 089

950050 090

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 090

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 091

950050 091

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 092

950050 092

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 093

950050 093

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 094

950050 094

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 095

950050 095

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 096

950050 096

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 097

950050 097

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 098

950050 098

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 099

950050 099

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 100

950050 100

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 101

950050 101

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 102

950050 102

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 103

950050 103

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 104

950050 104

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 105

950050 105

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 106

950050 106

950050 107

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 107

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 108

950050 108

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 109

950050 109

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 110

950050 110

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 111

950050 111

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 112

950050 112

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 113

950050 113

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 114

950050 114

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 115

950050 115

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 116

950050 116

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 117

950050 117

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 118

950050 118

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 119

950050 119

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 120

950050 120

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 121

950050 121

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 122

950050 122

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 123

950050 123

950050 124

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 124

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 125

950050 125

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 126

950050 126

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 127

950050 127

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 128

950050 128

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 129

950050 129

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 130

950050 130

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 131

950050 131

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 132

950050 132

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 133

950050 133

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 134

950050 134

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 135

950050 135

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 136

950050 136

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 137

950050 137

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 138

950050 138

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 139

950050 139

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 140

950050 140

950050 141

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 141

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 142

950050 142

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 143

950050 143

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 144

950050 144

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 145

950050 145

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 146

950050 146

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 147

950050 147

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 148

950050 148

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 149

950050 149

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 150

950050 150

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 151

950050 151

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 152

950050 152

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 153

950050 153

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 154

950050 154

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 155

950050 155

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 156

950050 156

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 157

950050 157

950050 158

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 158

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 159

950050 159

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 160

950050 160

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 161

950050 161

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 162

950050 162

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 163

950050 163

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 164

950050 164

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 165

950050 165

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 166

950050 166

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 167

950050 167

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 168

950050 168

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 169

950050 169

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 170

950050 170

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 171

950050 171

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 172

950050 172

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 173

950050 173

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 174

950050 174

950050 175

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 175

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 176

950050 176

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 177

950050 177

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 178

950050 178

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 179

950050 179

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 180

950050 180

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 181

950050 181

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 182

950050 182

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 183

950050 183

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 184

950050 184

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 185

950050 185

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 186

950050 186

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 187

950050 187

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 188

950050 188

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 189

950050 189

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 190

950050 190

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 191

950050 191

950050 192

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 192

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 193

950050 193

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 194

950050 194

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 195

950050 195

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 196

950050 196

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 197

950050 197

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 198

950050 198

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 199

950050 199

Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 200

950050 200

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 001

950060 001

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 002

950060 002

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003

950060 003

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 004

950060 004

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 005

950060 005

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 006

950060 006

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 007

950060 007

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 008

950060 008

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 009

950060 009

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 010

950060 010

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 011

950060 011

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 012

950060 012

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 013

950060 013

Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 014

950060 014

| | |
|--|------------|
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 015 | 950060 015 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 016 | 950060 016 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 017 | 950060 017 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 018 | 950060 018 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 019 | 950060 019 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 020 | 950060 020 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 021 | 950060 021 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 022 | 950060 022 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 023 | 950060 023 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 024 | 950060 024 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 025 | 950060 025 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 026 | 950060 026 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 027 | 950060 027 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 028 | 950060 028 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 029 | 950060 029 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 030 | 950060 030 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 031 | 950060 031 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 032 | 950060 032 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 033 | 950060 033 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 034 | 950060 034 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 035 | 950060 035 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 036 | 950060 036 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 037 | 950060 037 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 038 | 950060 038 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 039 | 950060 039 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 040 | 950060 040 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 041 | 950060 041 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 042 | 950060 042 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 043 | 950060 043 |

| | |
|--|------------|
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 044 | 950060 044 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 045 | 950060 045 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 046 | 950060 046 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 047 | 950060 047 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 048 | 950060 048 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 049 | 950060 049 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 050 | 950060 050 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 051 | 950060 051 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 052 | 950060 052 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 053 | 950060 053 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 054 | 950060 054 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 055 | 950060 055 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 056 | 950060 056 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 057 | 950060 057 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 058 | 950060 058 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 059 | 950060 059 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 060 | 950060 060 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 061 | 950060 061 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 062 | 950060 062 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 063 | 950060 063 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 064 | 950060 064 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 065 | 950060 065 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 066 | 950060 066 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 067 | 950060 067 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 068 | 950060 068 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 069 | 950060 069 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 070 | 950060 070 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 071 | 950060 071 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 072 | 950060 072 |

| | |
|--|------------|
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 073 | 950060 073 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 074 | 950060 074 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 075 | 950060 075 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 076 | 950060 076 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 077 | 950060 077 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 078 | 950060 078 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 079 | 950060 079 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 080 | 950060 080 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 081 | 950060 081 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 082 | 950060 082 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 083 | 950060 083 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 084 | 950060 084 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 085 | 950060 085 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 086 | 950060 086 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 087 | 950060 087 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 088 | 950060 088 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 089 | 950060 089 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 090 | 950060 090 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 091 | 950060 091 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 092 | 950060 092 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 093 | 950060 093 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 094 | 950060 094 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 095 | 950060 095 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 096 | 950060 096 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 097 | 950060 097 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 098 | 950060 098 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 099 | 950060 099 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 100 | 950060 100 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 101 | 950060 101 |

| | |
|--|------------|
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 102 | 950060 102 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 103 | 950060 103 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 104 | 950060 104 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 105 | 950060 105 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 106 | 950060 106 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 107 | 950060 107 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 108 | 950060 108 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 109 | 950060 109 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 110 | 950060 110 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 111 | 950060 111 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 112 | 950060 112 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 113 | 950060 113 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 114 | 950060 114 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 115 | 950060 115 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 116 | 950060 116 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 117 | 950060 117 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 118 | 950060 118 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 119 | 950060 119 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 120 | 950060 120 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 121 | 950060 121 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 122 | 950060 122 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 123 | 950060 123 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 124 | 950060 124 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 125 | 950060 125 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 126 | 950060 126 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 127 | 950060 127 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 128 | 950060 128 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 129 | 950060 129 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 130 | 950060 130 |

| | |
|--|------------|
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 131 | 950060 131 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 132 | 950060 132 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 133 | 950060 133 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 134 | 950060 134 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 135 | 950060 135 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 136 | 950060 136 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 137 | 950060 137 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 138 | 950060 138 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 139 | 950060 139 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 140 | 950060 140 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 141 | 950060 141 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 142 | 950060 142 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 143 | 950060 143 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 144 | 950060 144 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 145 | 950060 145 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 146 | 950060 146 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 147 | 950060 147 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 148 | 950060 148 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 149 | 950060 149 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 150 | 950060 150 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 151 | 950060 151 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 152 | 950060 152 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 153 | 950060 153 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 154 | 950060 154 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 155 | 950060 155 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 156 | 950060 156 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 157 | 950060 157 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 158 | 950060 158 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 159 | 950060 159 |

| | |
|--|------------|
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 160 | 950060 160 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 161 | 950060 161 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 162 | 950060 162 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 163 | 950060 163 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 164 | 950060 164 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 165 | 950060 165 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 166 | 950060 166 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 167 | 950060 167 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 168 | 950060 168 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 169 | 950060 169 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 170 | 950060 170 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 171 | 950060 171 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 172 | 950060 172 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 173 | 950060 173 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 174 | 950060 174 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 175 | 950060 175 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 176 | 950060 176 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 177 | 950060 177 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 178 | 950060 178 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 179 | 950060 179 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 180 | 950060 180 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 181 | 950060 181 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 182 | 950060 182 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 183 | 950060 183 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 184 | 950060 184 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 185 | 950060 185 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 186 | 950060 186 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 187 | 950060 187 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 188 | 950060 188 |

| | |
|--|------------|
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 189 | 950060 189 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 190 | 950060 190 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 191 | 950060 191 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 192 | 950060 192 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 193 | 950060 193 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 194 | 950060 194 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 195 | 950060 195 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 196 | 950060 196 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 197 | 950060 197 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 198 | 950060 198 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 199 | 950060 199 |
| Chiave di ricambio Codice serratura Ho (a 3 cifre) 200 | 950060 200 |