

HOLEX**Armadio guardaroba con tettuccio obliquo, zoccolo e maniglia girevole di sicurezza, Numero di armadietti: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	949631 4
GTIN	4067263642787
Classe articolo	92S

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio guardaroba con tettuccio obliquo che impedisce l'appoggio di oggetti. Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Anta con fori di aerazione quadrati e cornice per etichette.

Con zoccolo.

Con maniglia girevole di sicurezza, chiusura mediante lucchetto (non compreso nella fornitura).

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

cad. Armadietto per abiti altezza utile	1420 mm
---	---------

Larghezza ripiano	298 mm
Per lucchetto	sì
Profondità	500 mm
cad. Ripiano caschi con pannello di copertura obliquo con altezza utile	328 mm
Numero di ripiani fissi	1
Frontalini armadio	con anta battente in lamiera
Esecuzione struttura portante	Zoccoli
Esecuzione serratura	Maniglia girevole di sicurezza
Peso	75 kg
Norma	DIN 4547
Larghezza	1200 mm
Numero di armadietti	4
Possibilità di verniciatura speciale	no
Pannello di copertura obliquo	sì
Profondità ripiano	477 mm
cad. Armadietto profondità utile	477 mm
Fessura di aerazione sportello	sì
cad. Armadietto larghezza utile	240 mm
Numero di appendiabiti	1
Altezza davanti	1950 mm
Altezza dietro	2180 mm
Per lucchetto con Ø staffa fino a	6 mm
Spessore del materiale	0,8 mm
Angolo di apertura sportello	110 grado
Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

