



## Avvolgicavo con anima in acciaio50B



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	08110650B
GTIN	4007123638888
Classe articolo	08B

### Descrizione

#### Esecuzione:

L'avvolgicavo è conforme ai requisiti della norma DGUV I 203-006 (ex BGI 608).

Robusto avvolgicavo con corpo del tamburo in lamiera di acciaio e isolamento protettivo sul lato anteriore e posteriore.

#### Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

### Descrizione tecnica

Potenza nominale srotolato	3500 (16A) W
Struttura del cavo	3G1,5
Grado di protezione IP	IP 44
Materiale del cavo	Poliuretano
Classe del cavo	H07BQ-F
Sistema diagnostico disponibile	sì

Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Numero di prese	4
Alimentazione	Alimentazione di rete
Lunghezza cavo	50 m
Materiale corpo	Acciaio
Tipo di prodotto	Avvolgicavo