

Garant

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264838 DM/8
GTIN	4067263707912
Classe articolo	29D

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	27 mm
Lunghezza complessiva L	32 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SVUCR
Serie	Master Mute
Ø Preforatura minimo D_{min}	49 mm
Angolo di registrazione	93 grado
Vite inserto	269028 49
Punto di taglio / attacco	40 mm

Sistema	DM
Insero adatto	VC.. 1604..
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainsero con bloccaggio a staffa