

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura
inserto: DM/10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264838 DM/10
GTIN	4067263707936
Classe articolo	29D

Descrizione**Esecuzione:**

Per inserti per filettatura Dim. 22.

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	30 mm
Serie	Master Mute
Punto di taglio / attacco	40 mm
Inserto adatto	22
Spostamento centrale L ₃	25,7 mm

Sistema	DM
Vite inserto	269028 51
Ø Preforatura minimo D_{\min}	47 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SIR
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa