

Garant

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264838 DM/3
GTIN	4067263707868
Classe articolo	29D

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Spostamento centrale L_3	27 mm
Inserto adatto	TN.. 1604..
Angolo di registrazione	91 grado
Sottopiacchetta	269005 15
Vite per leva	259018 19
Leva	259015 20
Punto di taglio / attacco	40 mm

Lunghezza complessiva L	26 mm
Serie	Master Mute
Testina intercambiabile con codice ISO	PTFNR
Sistema	DM
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa