



Avvolgicavo professionale in plastica "Cube"33N



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081113 33N
GTIN	4007123637485
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

L'avvolgicavo è conforme ai requisiti della norma DGUV I 203-006 (ex BGI 608).

Avvolgicavo in plastica con protezione antiribaltamento e pratica impugnatura pieghevole.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Nota:

Il supporto adatto per il fissaggio ai carrelli per officina e ai carrelli a banco e portautensili GARANT è disponibile al n. art. 914935 1.

Descrizione tecnica

Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Grado di protezione IP	IP 44
Lunghezza cavo	33 m
Numero di prese	4

Classe del cavo	H07RN-F
Materiale del cavo	Neoprene
Potenza nominale srotolato	3500 (16A) W
Materiale corpo	Plastica
Sistema diagnostico disponibile	sì
Alimentazione	Alimentazione di rete
Struttura del cavo	3G1,5
Tipo di prodotto	Avvolgicavo