

Garant

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264838 DM/2
GTIN	4067263707851
Classe articolo	29D

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Descrizione tecnica

Punto di taglio / attacco	40 mm
Sistema	DM
Leva	259015 19
Spostamento centrale L_3	27 mm
Serie	Master Mute
Testina intercambiabile con codice ISO	PDUNR
Vite per leva	259018 18
Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm

Inserto adatto	DN.. 1506..
Lunghezza complessiva L	26 mm
Angolo di registrazione	93 grado
Sottopiacchetta	269005 14
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa