

Garant

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 264838 DM/7 |
| GTIN | 4067263707905 |
| Classe articolo | 29D |

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Inserto adatto | TC.. 16T3.. |
| Angolo di registrazione | 93 grado |
| Sistema | DM |
| Punto di taglio / attacco | 40 mm |
| Ø Preforatura minimo D_{min} | 50 mm |
| Spostamento centrale L_3 | 32 mm |
| Lunghezza complessiva L | 27 mm |
| Serie | Master Mute |

| | |
|--|--|
| Vite inserto | 269028 50 |
| Testina intercambiabile con codice ISO | STFCR |
| Tipo di impiego | destra |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Testina portainserito con bloccaggio a staffa |