

Garant

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264838 DM/6
GTIN	4067263707899
Classe articolo	29D

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Descrizione tecnica

Vite inserto	269028 50
Punto di taglio / attacco	40 mm
Spostamento centrale L ₃	27 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SDUCR
Serie	Master Mute
Sistema	DM
Lunghezza complessiva L	32 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..

Ø Preforatura minimo D_{\min}	50 mm
Angolo di registrazione	93 grado
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa