

**Garant****Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura  
inserto: DM/1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264838 DM/1
GTIN	4067263707844
Classe articolo	29D

**Descrizione****Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

**Nota:**

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	CN.. 1204..
Leva	259015 18
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	27 mm
Sottopiacchetta	269005 13
Vite per leva	259018 18
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	50 mm

Serie	Master Mute
Sistema	DM
Punto di taglio / attacco	40 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	PCLNR
Angolo di registrazione	95 grado
Lunghezza complessiva L	26 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa