

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura
inserto: DM/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264838 DM/4
GTIN	4067263707875
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Descrizione tecnica

Sistema	DM
Serie	Master Mute
Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	PWLNR
Spostamento centrale L_3	27 mm
Vite per leva	259018 18

Leva	259015 18
Lunghezza complessiva L	26 mm
Inserto adatto	WN.. 0804..
Sottopiacchetta	269005 16
Angolo di registrazione	95 grado
Punto di taglio / attacco	40 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa