

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, sinistra, Sistema / Misura
inserto: DM/10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264839 DM/10
GTIN	4067263708032
Classe articolo	29D

Descrizione**Esecuzione:**

Per inserti per filettatura Dim. 22.

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Descrizione tecnica

Vite inserto	269028 51
Spostamento centrale L ₃	25,7 mm
Lunghezza complessiva L	30 mm
Sistema	DM
Punto di taglio / attacco	40 mm
Inserto adatto	22
Serie	Master Mute
Ø Preforatura minimo D _{min}	47 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SIL
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Testina portainserito
con bloccaggio a staffa