

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, sinistra, Sistema / Misura inserto: DM/9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264839 DM/9
GTIN	4067263708025
Classe articolo	29D

Descrizione**Esecuzione:**

Per inserti per filettatura Dim. 16.

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	27 mm
Sistema	DM
Punto di taglio / attacco	40 mm
Inserto adatto	16
Testina intercambiabile con codice ISO	SIL

Spostamento centrale L ₃	23,7 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	45 mm
Vite inserto	269028 50
Serie	Master Mute
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa