

Garant

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264839 DM/3
GTIN	4067263707967
Classe articolo	29D

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Descrizione tecnica

Inserto adatto	TN.. 1604..
Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Vite per leva	259018 19
Lunghezza complessiva L	26 mm
Leva	259015 20
Sottopiacchetta	269005 15
Spostamento centrale L_3	27 mm
Sistema	DM

Angolo di registrazione	91 grado
Testina intercambiabile con codice ISO	PTFNL
Serie	Master Mute
Punto di taglio / attacco	40 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa