

**Garant**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264839 DM/2
GTIN	4067263707950
Classe articolo	29D

## Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

## Descrizione tecnica

Testina intercambiabile con codice ISO	PDUNL
Spostamento centrale $L_3$	27 mm
$\varnothing$ Preforatura minimo $D_{min}$	50 mm
Lunghezza complessiva L	26 mm
Vite per leva	259018 18
Inserto adatto	DN.. 1506..
Sistema	DM
Angolo di registrazione	93 grado

Sottoplacchetta	269005 14
Serie	Master Mute
Punto di taglio / attacco	40 mm
Leva	259015 19
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa