

Garant

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264839 DM/1
GTIN	4067263707943
Classe articolo	29D

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	26 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Spostamento centrale L_3	27 mm
Vite per leva	259018 18
Inserto adatto	CN.. 1204..
Angolo di registrazione	95 grado
Sottopiacchetta	269005 13
Serie	Master Mute

Sistema	DM
Leva	259015 18
Testina intercambiabile con codice ISO	PCLNL
Punto di taglio / attacco	40 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa