

Garant**Inserto per troncatura, HU7310, Larghezza gola w: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273709 2
GTIN	4067263736714
Classe articolo	21L

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito
Avanzamento f	0,05 - 0,15 mm/gir,
Larghezza gola w	2 mm
Impiego principale	N
Impiego secondario	Ti
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HU7310
Raggio di curvatura R	0,05 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	350 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	350 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	idonea	50 m/min	S
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		