

**Garant**
**GARANT Softcut® HSI, codolo Weldon, Ø D / Numero taglienti Z: 32/4mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214902 32/4
GTIN	4045197674418
Classe articolo	210

## Descrizione

### Esecuzione:

Acciaio resistente all'usura, termotrattato con trattamento superficiale anticorrosione. Alloggiamento inserto preciso grazie alla giusta coppia di serraggio. Passo dei denti ampio e stretto per una strategia di fresatura personalizzata.

### Uso:

In particolare per macchine a bassa potenza e per la lavorazione a grandi profondità con diametri avanzamento ridotti.

### Nota:

**Per spallamenti esatti a 90°, scegliere  $a_p = 6$  mm.**

Per poter utilizzare tutti i **4 taglienti**, l'inserto deve **sempre essere ruotato nella direzione indicata (in senso antiorario)**.

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

## Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl}}$	105 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	32 mm
Set di viti per inserti	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Ø Tagliente $D_c$	32 mm
Sporgenza totale $L_1$	45 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \text{ max}}$	6 mm

Inserto adatto	SO.. 0836..
Numero taglienti Z	4
Serie	Softcut®
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set di viti per inserti 10 pz.	219863