

**metabo****Trapano avvitatore a batteria con batteria agli ioni di litio, Modello: BSLBL**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070260 BSLBL
GTIN	4007430337528
Classe articolo	03D

## Descrizione

### Esecuzione:

**Trapano avvitatore a batteria con e senza sistema Metabo Quick.**

Il **sistema Quick consente di risparmiare molto tempo** quando si passa frequentemente dalla foratura all'avvitamento. In pochi secondi, il mandrino con punta può essere sostituito da un portabit con bit, senza alcun attrezzo.

Scegli tra una **dotazione completa** con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la **macchina senza accessori** in confezione di cartone, se si è già in possesso di alcune batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente. Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una **garanzia di 3 anni**, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Altri dettagli, come la luminosa **luce da lavoro a LED** e il pratico **gancio da cintura**, garantiscono un comfort ancora maggiore durante il lavoro.

- **Trapano avvitatore senza spazzole dal design estremamente compatto per campi di impiego universali.**
- **Luce da lavoro a LED integrata con funzione di luminescenza residua per una luminosità ottimale nell'area di lavoro.**
- **Con pratico gancio da cintura e supporto portabit, fissabile a scelta a destra o a sinistra.**

Per le applicazioni più difficili consigliamo i modelli senza spazzole, immediatamente riconoscibili dalla denominazione "BL". Sono inoltre dotati di una protezione termica contro i sovraccarichi, che protegge il motore dal surriscaldamento.

**Vantaggi:****Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.**

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

**Fornitura:**

Inclusi mandrino autoserrante, 2x batterie, caricabatterie e metaBOX.

**Nota:**

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

**Descrizione tecnica**

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Ø Massimo punta elicoidale per legno	32 mm
Utilizzo tipico	Medium
Numero di batterie contenute	2
Struttura del motore	senza spazzole
Coppia massima morbido	25 Nm
Denominazione originale prodotto	BS 18 L BL
Coppia massima duro	60 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Imballaggio	Metabox
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	18 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Capacità batteria	2 Ah
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 1850 min <sup>-1</sup>
Peso senza batteria	0,87 kg
Peso con batteria	1,3 kg
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	18V

USP2

Campo di serraggio del mandrino  
autoserrante 1,5-13, in METABOX

---

## Accessori

Caricabatterie Modello ASC55	073890 ASC55
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 5,2 Ah	073870 5,2
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 4 Ah	073870 4
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 2 Ah	073870 2