

**metabo****Trapano avvitatore a batteria senza batteria, Modello: BSLTXBLI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070261 BSLTXBLI
GTIN	4061792188136
Classe articolo	03D

**Descrizione****Esecuzione:****Trapano avvitatore a batteria con e senza sistema Metabo Quick.**

Il **sistema Quick consente di risparmiare molto tempo** quando si passa frequentemente dalla foratura all'avvitamento. In pochi secondi, il mandrino con punta può essere sostituito da un mandrino con portabit, senza alcun attrezzo.

Scegli tra una **dotazione completa** con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la **macchina senza accessori** in confezione di cartone, se si è già in possesso di alcune batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente. Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una **garanzia di 3 anni**, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Altri dettagli, come la luminosa **luce da lavoro a LED** e il pratico **gancio da cintura**, garantiscono un comfort ancora maggiore durante il lavoro.

- **Modalità a impulsi attivabile per svitare viti bloccate e forare su superfici lisce.**
- **Precision Stop: giunto di coppia elettronico con precisione aumentata per i lavori che richiedono precisione e accuratezza.**
- **Trapano avvitatore senza spazzole con la massima potenza per le applicazioni più difficili.**
- **Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento.**
- **Disattivazione elettronica di sicurezza: nessun effetto kickback durante il bloccaggio della punta, per un'elevata protezione dell'utente.**

· **Con pratico gancio da cintura e portabit, fissabile a scelta a destra o a sinistra.**

Per le applicazioni più difficili consigliamo i modelli senza spazzole, immediatamente riconoscibili dalla denominazione "BL". Sono inoltre dotati di una protezione termica contro i sovraccarichi, che protegge il motore dal surriscaldamento.

**Vantaggi:**

**Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.**

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

**Fornitura:**

Incluso mandrino autoserrante, senza batteria né caricabatterie.

**Nota:**

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

## Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	0
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	68 mm
Coppia massima duro	130 Nm
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	18 V
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Imballaggio	Metabox
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Denominazione originale prodotto	BS 18 LTX BL I
Struttura del motore	senza spazzole
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Coppia massima morbido	65 Nm
Peso senza batteria	1,7 kg
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Peso con batteria	2,2 kg
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore

USP1	18V
USP2	Motore senza spazzole, senza batteria, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13

---

## Accessori

Caricabatterie Modello ASC55	073890 ASC55
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 5,2 Ah	073870 5,2
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 2 Ah	073870 2
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 4 Ah	073870 4