

metabo**Trapano avvitatore a batteria 18 V, motore senza spazzole, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, senza batteria**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070271 BSLTX3BLQI
GTIN	4061792211643
Classe articolo	03D

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria con e senza sistema Metabo Quick.

Il **sistema Quick consente di risparmiare molto tempo** quando si passa frequentemente dalla foratura all'avvitamento. In pochi secondi, il mandrino con punta può essere sostituito da un mandrino con portabit, senza alcun attrezzo.

Scegli tra una **dotazione completa** con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la **macchina senza accessori** in confezione di cartone, se si è già in possesso di alcune batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente. Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una **garanzia di 3 anni**, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Altri dettagli, come la luminosa **luce da lavoro a LED** e il pratico **gancio da cintura**, garantiscono un comfort ancora maggiore durante il lavoro.

- **Modalità a impulsi attivabile per svitare viti bloccate e forare su superfici lisce.**
- **Precision Stop: giunto di coppia elettronico con precisione aumentata per i lavori che richiedono precisione e accuratezza.**
- **Trapano avvitatore a 3 velocità estremamente potente con numero di giri elevato per un campo d'impiego ampliato e un avanzamento della foratura ancora più rapido, soprattutto nelle applicazioni difficili con metalli.**

- **Mandrino potente con funzione di serraggio per evitare lo slittamento della testa a innesto impiegata e massima precisione di concentricità radiale.**
- **Sistema Metabo QuickPlus: cambio rapido di portautensili e utensili a innesto per lavorare in modo flessibile con la massima sollecitazione.**
- **Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento.**
- **Disattivazione elettronica di sicurezza: nessun effetto kickback durante il bloccaggio della punta, per un'elevata protezione dell'utente.**
- **Con pratico gancio da cintura e portabit, fissabile a scelta a destra o a sinistra.**

Per le applicazioni più difficili consigliamo i modelli senza spazzole, immediatamente riconoscibili dalla denominazione "BL". Sono inoltre dotati di una protezione termica contro i sovraccarichi, che protegge il motore dal surriscaldamento.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiprodotto.

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Incluso adattatore a cambio rapido, senza batteria né caricabatterie.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Struttura del motore	senza spazzole
Coppia massima morbido	65 Nm
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	16 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	68 mm
Numero di batterie contenute	0
Imballaggio	Metabox
Coppia massima duro	130 Nm
Denominazione originale prodotto	BS 18 LTX-3 BL Q I
Tensione batteria	18 V
Tipo di batteria	Ioni di litio

Numero di giri/min. a vuoto	0 - 450 min ⁻¹
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 2000 min ⁻¹
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 4000 min ⁻¹
Peso con batteria	3 kg
Peso senza batteria	2 kg
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	18V
USP2	Motore senza spazzole, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, senza batteria

Accessori

AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 2 Ah	073870 2
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 4 Ah	073870 4
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 5,2 Ah	073870 5,2
Caricabatterie Modello ASC55	073890 ASC55