



Cricchetto telescopico, 1/2 pollice, estraibile, Modello: 1/2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	640288 1/2
GTIN	4018754336388
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Bloccaggio mediante anello di fissaggio. Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Regolazione comoda, semplice e rapida delle lunghezze (effettuabile anche con una sola mano) tramite un interruttore. Cinque posizioni di arresto con lunghezze di estensione di 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm e 630 mm. Coppia massima consentita: 512 Nm.

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Norma:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Norma	DIN 3122
Lunghezza complessiva	410 - 630 mm
Numero di denti	36
Angolo di lavoro	10 grado
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	cromato
A sbloccaggio rapido	no
Testa del cricchetto allentabile dall'impugnatura	no

Manopola girevole	no
Estraibile in continuo	no
Foro di attacco sull'estremità dell'impugnatura	no
Tipo di prodotto	Frizione