

**Avvitatore a batteria, Modello: GDS18450HC****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	074052 GDS18450HC
GTIN	4059952568034
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Avvitatore a percussione a batteria:

- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Indicazione dello stato di carica della batteria.**

Avvitatore a percussione da 1/2 pollice con Bluetooth Connectivity.

- **2 modalità operative per metallo e legno. Ulteriori parametri impostabili in base alle proprie esigenze tramite l'app Toolbox.**

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851– 073867.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	GDS 18V-450 HC
Numero massimo giri 1 velocità	1500 min ⁻¹
Numero di giri/min. a vuoto	1000 min ⁻¹

Numero di giri/min. a vuoto	1500 min ⁻¹
Numero di giri/min. a vuoto	2300 min ⁻¹
Numero di batterie contenute	2
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Coppia massima 2 ^a velocità	330 Nm
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Numero di colpi	0 - 3300 min ⁻¹
Numero di colpi 2 ^a velocità	2500 min ⁻¹
Numero di colpi 3 ^a velocità	3300 min ⁻¹
Peso senza batteria	1,6 kg
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Coppia massima 3 ^a velocità	450 Nm
Vibrazione massima a norma EN	14,5 m/s ²
Coppia massima 1 ^a velocità	250 Nm
Capacità batteria	4 Ah
Tensione batteria	18 V
Numero di colpi 1 ^a velocità	1900 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Peso	2,1 kg
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero massimo giri 2 velocità	2300 min ⁻¹
Coppia massima duro	450 Nm
Momento di scollamento massimo	800 Nm
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M20
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente

