

**Sega circolare a mano a batterie, Modello: GKM18V50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078183 GKM18V50
GTIN	4059952548371
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Sega circolare per metalli a batteria per tagli rapidi e precisi senza praticamente nessuna formazione di scintille.

- **Robusto contenitore di raccolta trucioli integrato per garantire un'elevata sicurezza di lavoro e superfici pulite.**
- **Tagli precisi grazie alla visualizzazione della linea di taglio, alla finestrella e alla luce a LED integrata.**
- **Battuta parallela montabile per tagli longitudinali perfetti.**

Fornitura:

Inclusi 2x batterie da 18V 5Ah, caricabatterie, battuta parallela e L-BOXX.

Nota:

Lama per sega circolare, vedi n. art. 583920.

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e n. art. 073866.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Peso	2,2 kg
Capacità batteria	5 Ah
Ø Lama	136 mm
Profondità di taglio massima 90°	50 mm

Ø Foro lama	20 mm
Tensione batteria	18 V
Denominazione originale prodotto	GKM 18V-50
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero massimo giri	4250 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Numero di batterie contenute	2
Esecuzione	Sega circolare per metalli
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto	Sega