

**metabo****Trapano a percussione, Modello: SBEV1300-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075710 SBEV1300-2
GTIN	4007430312723
Classe articolo	03D

**Descrizione****Esecuzione:****Foratura a percussione con massima protezione dell'utente.**

I trapani a percussione sono dotati di dispositivo di sicurezza a frizione Metabo S-automatic. Quando la punta si blocca, l'azionamento viene immediatamente disaccoppiato meccanicamente per ridurre al minimo l'effetto della coppia inversa sull'utente.

- **Protezione contro il riavvio: impedisce l'avvio involontario dopo un'interruzione di corrente.**
- **Modalità a impulsi attivabile per svitare viti bloccate e forare su superfici lisce.**
- **Rotella per la preselezione del numero di giri.**
- **Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere per una lunga durata.**
- **Albero con esagono incassato per bit di avvitatori che ne consente l'utilizzo senza mandrino.**
- **Elettronica ad albero intero Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono costanti sotto carico.**
- **Rotella per la preselezione del numero di giri.**
- **Robusta scatola degli ingranaggi in alluminio pressofuso per una dissipazione termica e una durata ottimali.**
- **Ponte a spazzole di carbone ruotabile per la massima potenza anche con rotazione antioraria, ad es. per svitare viti bloccate.**
- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento.**
- **Boccola a sfera di protezione dei cavi per una libertà di movimento ottimale durante il lavoro.**

· **Indicatore dell'usura delle spazzole di carbone.**

**Fornitura:**

Inclusi mandrino autoserrante, impugnatura supplementare, battuta profondità di foratura e metaBOX.

## Descrizione tecnica

Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	22 mm
Peso	2,8 kg
Lunghezza cavo	4 m
Numero di colpi massimo	58900 min <sup>-1</sup>
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	10 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	16 mm
Coppia massima	16 Nm
Coppia massima	44 Nm
Numero massimo giri 2 velocità	3100 min <sup>-1</sup>
Imballaggio	Metabox
Denominazione originale prodotto	SBEV 1300-2
Potenza assorbita	1300 W
Numero massimo giri 1 velocità	1100 min <sup>-1</sup>
Ø Massimo punta elicoidale per legno	25 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	40 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Capacità del mandrino	1 - 13 mm
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Trapano a percussione