

metabo**Trapano avvitatore e maschiatrice a batteria con sistema Quick, Modello: GBLTXBLQI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070281 GBLTXBLQI
GTIN	4061792188198
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:****Trapano avvitatore a batteria con e senza sistema Metabo Quick.**

Il **sistema Quick consente di risparmiare molto tempo** quando si passa frequentemente dalla foratura all'avvitamento. In pochi secondi, il mandrino con punta può essere sostituito da un portabit con bit, senza alcun attrezzo.

La **funzione brevettata di maschiatura** del trapano avvitatore a batteria di alta qualità consente di forare e pulire le filettature rapidamente e senza interruzioni grazie all'inversione automatica del senso di rotazione.

Scegli tra una **dotazione completa** con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la **macchina senza accessori** in confezione di cartone, se si è già in possesso di alcune batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente. Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una **garanzia di 3 anni**, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Altri dettagli, come la luminosa **luce da lavoro a LED** e il pratico **gancio da cintura**, garantiscono un comfort ancora maggiore durante il lavoro.

- **Modalità a impulsi attivabile per svitare viti bloccate e forare su superfici lisce.**
- **Precision Stop: giunto di coppia elettronico con precisione aumentata per i lavori che richiedono esattezza e accuratezza.**

- **Mandrino a filettare a cambio rapido per l'alloggiamento di maschi a filettare con quadro e punte cilindriche.**
- **Lunga durata e dei maschi a filettare grazie al monitoraggio intelligente della coppia.**
- **Sistema Metabo Quick: cambio rapido di portautensili e utensili a innesto per lavorare in modo flessibile.**
- **Esclusivo motore brushless Metabo per un rapido avanzamento del lavoro e la massima efficienza nella foratura e nell'avvitamento.**
- **Modalità a impulsi attivabile per svitare viti bloccate e forare su superfici lisce.**
- **Precision Stop: giunto di coppia elettronico con precisione aumentata per i lavori che richiedono accuratezza.**
- **Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento.**
- **Disattivazione elettronica di sicurezza: nessun effetto kickback durante il bloccaggio della punta, per un'elevata protezione dell'utente.**
- **Con pratico gancio da cintura e portabit, fissabile a scelta a destra o a sinistra.**

Per le applicazioni più difficili consigliamo i modelli senza spazzole, immediatamente riconoscibili dalla denominazione "BL". Sono inoltre dotati di una protezione termica contro i sovraccarichi, che protegge il motore dal surriscaldamento.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Inclusi mandrino a filettare a cambio rapido M4-M6, M8-M12, impugnatura supplementare, senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Peso senza batteria	1,8 kg
Tensione batteria	18 V
Ø Massimo punta elicoidale per legno	68 mm
Numero di batterie contenute	0
Denominazione originale prodotto	GB 18 LTX BL Q I
Peso con batteria	2,2 kg
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Coppia massima duro	130 Nm

Numero di giri/min. a vuoto	0 - 550 min ⁻¹
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 2000 min ⁻¹
Coppia massima morbido	65 Nm
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Imballaggio	Metabox
Struttura del motore	senza spazzole
Tipo di prodotto	Trapano

Accessori

AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 4 Ah	073870 4
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 2 Ah	073870 2
Caricabatterie Modello ASC55	073890 ASC55
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 5,2 Ah	073870 5,2