

metabo**Levigatrici orbitali, Modello: SR2185****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077332 SR2185
GTIN	4007430270986
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Levigatrice orbitale da 210 W leggera e maneggevole con una perfetta ergonomia:

- **Area dell'impugnatura con superficie morbida antiscivolo.**
- **Eccellente micrografia di rettifica senza cerchi né rigature per una lavorazione superficiale professionale.**
- **Possibilità di aspirazione tramite collegamento di un aspiratutto.**

Fornitura:

Inclusi sacchetto per polvere, valigetta di trasporto.

Nota:

Per carta abrasiva con chiusura a strappo adatta vedi n. art. 557576.

Imballaggio: Valigetta di trasporto

Denominazione originale prodotto: SR 2185

Potenza assorbita: 210 W

Carta abrasiva lunghezza (chiusura a strappo): 184 mm

Carta abrasiva larghezza (chiusura a strappo): 92 mm

Carta abrasiva lunghezza (morsetto): 230 mm

Carta abrasiva larghezza (morsetto): 92 mm

Descrizione tecnica

Foro	8 volte
Peso	1,5 kg

Carta abrasiva lunghezza (chiusura a strappo)	184 mm
Corsa del circuito oscillante	2 mm
Denominazione originale prodotto	SR 2185
Vibrazione massima a norma EN	$< 4 \text{ m/s}^2$
Carta abrasiva lunghezza (morsetto)	230 mm
Numero di oscillazioni	22300 min^{-1}
Alimentazione	Alimentazione di rete
Carta abrasiva larghezza (chiusura a strappo)	92 mm
Carta abrasiva larghezza (morsetto)	92 mm
Potenza assorbita	210 W
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Levigatrici orbitali