

metabo**Smerigliatrici diritte, Modello: GE710C****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077264 GE710C
GTIN	4007430212313
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Le levigatrici diritte di Metabo® sono tra le macchine più sottili e compatte presenti sul mercato. I potenti motori delle levigatrici diritte con funzionamento ad alimentazione di rete e a batteria offrono la massima produttività e un'elevata precisione in tutte le applicazioni.

- **Collare di serraggio preciso per uso fisso.**
- **Livelli di numero di giri preimpostabili.**
- **Disattivazione elettronica di sicurezza del motore in caso di blocco dell'utensile a innesto per lavorare in sicurezza.**

Struttura compatta e particolarmente corta, per lavorare nelle bombature interne o in altri punti stretti.

Fornitura:

Pinza di serraggio 6 mm, 2 chiavi a forchetta.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Peso	1,4 kg
Campo del numero di giri	13000 - 34000 min ⁻¹
Ø Massimo pinze di serraggio	6 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Potenza assorbita	710 W

Preselezione elettronica del numero di giri	sì
Denominazione originale prodotto	GE 710 Compact
Vibrazione massima a norma EN	6,8 m/s ²
Tipo di prodotto	Smerigliatrici diritte