

metabo**Smerigliatrici diritte, Modello: GE950GP****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077264 GE950GP
GTIN	4007430212412
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Le levigatrici diritte di Metabo® sono tra le macchine più sottili e compatte presenti sul mercato. I potenti motori delle levigatrici diritte con funzionamento ad alimentazione di rete e a batteria offrono la massima produttività e un'elevata precisione in tutte le applicazioni.

- **Collare di serraggio preciso per uso fisso.**
- **Livelli di numero di giri preimpostabili.**
- **Disattivazione elettronica di sicurezza del motore in caso di blocco dell'utensile a innesto per lavorare in sicurezza.**

Le levigatrici diritte con **mandrino di rettifica lungo** sono **particolarmente adatte per la sbavatura** o la molatura dei cordoni di saldatura in punti difficili da raggiungere.

Con **campo del numero di giri** per una rettifica potente con mole abrasive lamellari.

Fornitura:

Pinza di serraggio 6 mm, puntale in gomma, impugnatura supplementare, 1 chiave a forchetta.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Peso	1,7 kg
Preselezione elettronica del numero di giri	sì
Denominazione originale prodotto	GE 950 G
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²

Potenza assorbita	950 W
Ø Massimo pinze di serraggio	6 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Campo del numero di giri	2500 - 8700 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Smerigliatrici diritte