

metabo**Smerigliatrici diritte, Modello: GE710P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077264 GE710P
GTIN	4007430212351
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Le levigatrici diritte di Metabo® sono tra le macchine più sottili e compatte presenti sul mercato. I potenti motori delle levigatrici diritte con funzionamento ad alimentazione di rete e a batteria offrono la massima produttività e un'elevata precisione in tutte le applicazioni.

- **Collare di serraggio preciso per uso fisso.**
- **Livelli di numero di giri preimpostabili.**
- **Disattivazione elettronica di sicurezza del motore in caso di blocco dell'utensile a innesto per lavorare in sicurezza.**

Le levigatrici diritte con **mandrino di rettifica lungo** sono **particolarmente adatte per la sbavatura** o la molatura dei cordoni di saldatura in punti difficili da raggiungere.

Fornitura:

Pinza di serraggio 6 mm, puntale in gomma, 1 chiave a forchetta.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Vibrazione massima a norma EN	5,6 m/s ²
Campo del numero di giri	10000 - 30500 min ⁻¹
Ø Massimo pinze di serraggio	6 mm
Preselezione elettronica del numero di giri	sì
Denominazione originale prodotto	GE 710 Plus

Peso	1,6 kg
Potenza assorbita	710 W
Tipo di prodotto	Smerigliatrici diritte